


ターンバックル方式で、作業性が大幅に向上 施工後の微調整も簡単



Lタイプ


Tタイプ

■寸法図



記号	可動範囲(mm)
KH-2027L KH-2027T	192~270
KH-2739L KH-2739T	274~387
KH-3445L KH-3445T	331~447

■使用方法



※フランジ部を片手で固定しながらターンバックルを手で回転させ、使用する高さより低めに調整してください。

用途・特徴

- 1.KH鋼製束は、大引きを支える床束として使用します。
- 2.ターンバックル方式の為、容易に高さ調整が出来ます。
- 3.本体大引受け部にゴムを貼り付けてありますので床鳴りにくい設計になっています。

使用方法

- 1.大引に付属ビス4本でKH鋼製束を固定します。
※L型は大引きにちどりに、T型は大引のセンターに取り付けます。
※KH鋼製束の取り付け間隔は、おおむね3尺(1m)以内になるよう取り付けます。
- 2.フランジ部を片手で固定しながらターンバックルを手で回転させ、使用する高さより低めに調整してください。
- 3.ベースプレート底面と土間面のゴミ・汚れを取り除き、接着剤(別売り)をベースプレート底面にまんべんなく塗布します。KH鋼製束の取り付けられた大引を反転させ所定の位置にセットし、ベースプレートから接着剤がはみ出すまで圧着します。接着剤が硬化するまで付属のコンクリート釘2本で固定してください。
- 4.高さ調整後、ターンバックルをスパナで固定し、上下のナットを締め付けてください。
※高さ調整が不十分ですと床鳴りの原因となりますので、隙間なく調整してください。

商 品 名	KH鋼製束 KH-2027L/KH-2739L/KH-3445L KH-2027T/KH-2739T/KH-3445T
表 面 処 理	ダクロ処理
付 属 部 品	専用ビス/ビス(5×50)…4本(大引き用) 専用釘/コンクリート釘(2.8×32)…2本 専用ビット…1個
入 数	25個/ケース(専用ビス:100本、専用釘:50本、専用ビット:1個)